


**多機能タイプ**  
**(テレビ・冷蔵庫・LAN)**

SCT-920WRTL/SCT-920WRTLH

登録特許 (4459193)



カードでスマートな入院ライフ

SCT-920WRTLH 横型



SCT-920WRTL 縦型



テレビ



冷蔵庫



LAN



電話



# カードタイマー 1 台でテレビや冷蔵庫の課金など、患者さんの入院生活を配慮した設定やサービスを充実させています。設置しやすさ・使いやすさにこだわりました。

## ● SCT-900シリーズからの向上ポイント

### 表示パネルの視認性アップ/ 課金モードを追加

- 従来機種の表示パネルよりコントラストを1ランクアップし、さらに記載文字を太くしたことで見やすくなりました。(ラインナップの文字サイズを10%アップ)
- 冷蔵庫課金の時間モードに96時間表示を追加しました。



### メンテらくらく

もっと簡単にメンテナンスを行うために、リーダーライター上部を手動で開閉できる機構を採用



指でつまんでスライドするだけ!


### リーダーライターの性能を向上

- 消耗の激しい駆動ベルトに歯付きタイプを採用することで、約30% (弊社従来比) の長寿命を実現しました。
- 磁気カードのデータ読み取りの性能を向上させる回路を標準搭載しました。

## ● うれしい特徴はそのままに

### ワイヤードリモコンの設置をより簡単に

カードタイマーの床頭台への設置環境に合わせて、ワイヤードリモコンのケーブル(※3)をスッキリきれいに引き回せます。またカードタイマー本体の外部にリモコンジャック(※2)を設けましたので、接続が容易になりました。



### LANの課金にも対応

カードタイマー前面に病室への持ち込みパソコンによるインターネット接続を課金するLAN端子を用意しました。また、電話課金ができるカードタイマーもございます。  
※極性反転方式に対応



※イメージ

### 充実した課金設定で患者さんも満足

液晶テレビの電源をオンにしてから映像が映るまでの立ち上がる時間を課金しない「サービス時間モード」を備えていますので、患者さんが満足する課金設定をすることができます。

\*液晶テレビについては弊社の事前評価が必要です。

### みんなに使いやすいLED表示

赤く大きく光るLEDの数字表示で、カード残度数も確認しやすく、シンプルな装置で誰にでも簡単に利用できます。



品番	SCT-920WR, SCT-920WRT, SCT-920WRTL	SCT-920WRH, SCT-920WRTH, SCT-920WRTLH
設置の向き	縦型	横型
重量(本体のみ)	約1,100g	約1,100g
外形寸法(本体のみ)	44(W)×210(H)×217(D)mm	210(W)×44(H)×217(D)mm
電源コード長	3.0m	3.0m
消費電力	待機時:3.9W 課金時:4.7W データ更新時:12.5W	
電源	AC100V 50/60Hz	
外部出力	テレビ接続用: AC100V/1A 冷蔵庫接続用: AC100V/1A	
表示部	テレビ用:赤色LED 7セグ 4桁 冷蔵庫用:赤色LED 7セグ 4桁	
表示方法	テレビ使用時:【従量課金】カード残度数4桁表示(最大9999度数) 【一括課金】カード予約残時間表示(最大6日) テレビ未使用時:装置内カード有り"="表示、装置内カード無し"."表示 冷蔵庫使用時:【従量課金】"ON"表示 【一括課金】カード予約残時間表示(最大31日) 冷蔵庫未使用時:"OFF"表示 LAN(※)使用時:「LAN」表示横のランプ点灯	
課金設定	【従量課金】テレビ・冷蔵庫・LAN(※):利用時間に比例した課金方式(例:61秒/度数) 電話:通話距離・通話時間に比例した課金方式 【一括課金】テレビ・冷蔵庫・LAN(※):利用時間に応じた金額の前払い方式(例:24時間/100円) 【サービス時間モード】テレビ:0~99秒までの設定	
使用カード	0.22mm, 219K A/m, PETカード と 0.26mm, 219K A/m, PETカード (当社承認カード)	

●リーフレット掲載商品の仕様および外観は予告なく変更することがあります。  
また、実際の商品の色とは、印刷の関係で多少異なる場合もございますので、お求めの際には販売店でお確かめ下さい。

お問い合わせ・ご相談は下記の窓口へどうぞ

#### ● 開発・製造元



S.M.C.グループ  
**三和ニューテック株式会社**

ISO 9001 取得 (開発技術センター、国富工場)  
ISO 14001 取得 (開発技術センター、国富工場)

東日本営業所 東京都千代田区九段北1-3-1 九段下プラザビル7F

〒102-0073 ☎ (03) 3265-3431(代表) FAX (03) 3265-3588

西日本営業所 大阪市北区西天満5-1-1 セヤマビル7F

〒530-0047 ☎ (06) 4709-7007(代表) FAX (06) 4709-7008

九州営業所 福岡県福岡市中央区舞鶴3-1-22 萬翠ビル5F

〒810-0073 ☎ (092) 738-8411(代表) FAX (092) 738-8423

Webサイト <http://www.sanwa-newtec.co.jp>